

Formulated *for your brand.*

将品牌创意，化为优质产品。

FORMULA TO FINISH



美妆胶粘剂 OEM • ODM 解决方案

积累逾20年的胶粘剂研发经验

OEM • ODM

20年经验，
铸就产品标准。

20+

YEARS OF
FORMULATION



ISENSE持续发展胶粘剂配方与制造能力，已有逾20年经验。我们关注各品牌的不同需求与快速变化的美妆市场，将积累的技术应用于实际产品。

从配方开发到容器与标签包装、质量文件及出货，我们统筹协调各个环节，帮助将咨询阶段确定的方向一致地落实到生产现场。



将品牌创意
转化为产品。

- 01 确定配方方向
- 02 应用容器与标签包装
- 03 质量文件与出货支持


认证、登记及检测资料。




ISO 22716
认证记录



研发专职部门
认定书



化妆品责任销售业
登记证



化妆品制造业
登记证



安全标准符合确认
申报证明书



KOTITI
检测报告

从配方到出货， 一个合作伙伴。

简化产品策划与生产之间的衔接。



01 配方开发

根据粘贴对象与使用方式，考量涂抹性、干燥特性与保持要求，设计配方。



02 容器采购

结合内容物粘度和涂抹量，选择软管、瓶体、刷杆或喷嘴等适合使用方式的容器。



03 品牌应用

协调标签和单品纸盒，将品牌形象落实到实际生产中。



04 认证与出货

准备所需质量与出口文件，共同管理成品出货流程。

成本效率 • 交期协调 • 顺畅沟通

三种基底， 契合品牌的选择。

根据产品概念和使用方式，研究配方组合。



01

Acrylate

丙烯酸酯

自用睫毛 • 双眼皮胶
成膜 • 贴合感设计

考虑涂膜形成与贴合感，研究适合用途的粘度及干燥特性。

02

Latex

乳胶

普通睫毛胶
含乳胶配方

用于睫毛粘贴的基底。同时说明是否含乳胶及适用对象。

03

PVP

聚乙烯吡咯烷酮

睫毛提升 • 烫睫毛胶
操作中固定位置

用于在操作中固定睫毛位置。同时考量固定性与卸除方式。

从容器到产品类别， 契合品牌需求。

统筹用途、配方与包装的产品构成

各产品基本配置

类型 · 净含量 · 配方

产品	类型	净含量	配方	
睫毛胶	软管	1g · 3g · 5g · 7g · 10g	Latex	Acrylate
睫毛胶 (双眼皮胶)	瓶装	3g · 5g · 7g	Latex	Acrylate
头发胶	瓶装	35g	Latex	Acrylate
烫睫毛胶	瓶装	5g	PVP	

三种分类标准

用途 · 概念 · 容器

01 用途 APPLICATION	普通睫毛胶 头发胶（假发胶） 双眼皮胶 嫁接睫毛胶	强力胶 DIY胶 烫睫毛胶 美甲胶
02 概念 CONCEPT	维生素胶 眉毛护理胶	生物素胶 角蛋白胶
03 容器 PACKAGING	普通瓶装 睫毛膏型胶（刷杆）	普通软管型 眼线胶

各类配方 核心规格对比。

从用途到涂抹与卸除方式，为产品策划提供对比依据。

对比项目	乳胶 Latex	丙烯酸酯 Acrylate	PVP 聚乙烯吡咯烷酮
主要用途	普通睫毛 粘贴	自用睫毛 • 双眼皮胶	睫毛提升 • 烫睫毛操作
剂型 • 粘度	稀薄、流动性强的 配方	中等粘度	高粘度
干燥速度*	3~5秒	3~5秒	1~5秒
保持时间*	1天	1天 防水	烫睫毛操作中 保持
烟雾标示*	Low-Fume	Low-Fume	Low-Fume
涂抹设计 考量事项	流动性 • 涂抹量调节	涂膜 • 贴合感	涂抹量 • 位置固定性
使用后 考量事项	卸除方法 • 残留物	卸除方法 • 涂膜残留	操作后卸除方法 • 残留物

对比表阅读说明

综合考虑粘贴对象与使用环境

不能仅凭干燥速度判断整体性能。
需综合考虑粘贴对象、涂抹量与使用环境。

佩戴用胶与操作用胶的区别

烫睫毛胶的核心是在操作中固定位置。
需同时确认操作流程与卸除方式。

* 干燥、保持时间、防水及Low-Fume均为原提供规格，未经另行试验验证。

粘度以所提供产品为准。请结合最终产品及测试、使用条件确认规格。

便于携带与组合的 软管及小容量胶。

根据睫毛粘贴方式及单品、套装组合选择的胶水系列。



软管胶

普通睫毛用 • 喷嘴软管

用于睫毛粘贴的软管类型。
取出内容物后调节涂抹量。



1g胶

1g • 套装 / 小容量组合

适合搭配睫毛套装的小容量胶。
可用于便携或体验装方案。



3g局部睫毛胶

局部睫毛用 • 小瓶

用于局部睫毛粘贴的胶水。
可分区域打造所需效果。



软管与瓶装

单品 • 套装包装

将软管与小瓶组合的产品系列。
根据单品或套装策划搭配包装。

配合涂抹方式的 刷杆型与DIY胶。

适合少量涂抹的刷杆型，以及配有双端涂抹头的自用款。



白色刷杆型

白色外观 · 刷式涂抹

适合少量涂抹的刷式配置。
刷杆规格按产品协调。



透明刷杆型

透明瓶身 · 刷式涂抹

可查看内容物和刷杆的
透明瓶身刷式胶。



黑色刷杆型

黑色外观 · 刷式涂抹

可在所需部位细涂的
刷式胶黑色外观选项。



黑色刷杆型 · 开盖

纤细刷杆 · 结构细节

根据涂抹范围与使用感，
考量刷杆长度及形状。



白色DIY胶

白色外观 · 双头款

两端分别设置涂抹头的
自用睫毛双头款。



黑色DIY胶

双端涂抹头

双端涂抹头配置。
两端灌装配方分别协商。

外观颜色不代表内容物颜色。双端配方组合将在咨询时确定。

按产品类别了解 瓶装胶水。

根据粘贴对象区分的美甲、假发及嫁接睫毛专用胶。



01

美甲胶

用于粘贴人造甲及甲片



02

头发胶

用于固定假发与补发系统



03

嫁接睫毛胶

专业用 • 嫁接睫毛

各产品规格与包装选项可通过咨询确认。

OEM / ODM PARTNERSHIP

携手打造下一款产品的 制造伙伴

Build your next with ISENSE.

合作准则

在初期咨询中明确产品方向与优先事项，并将配方、包装、质量管理、文件及出货统筹为一个流程。

各阶段清晰共享所需信息，帮助品牌专注于产品策划和上市准备。

咨询准备清单

整理以下内容，有助于更具体地开展初期协商。


- ☐ 产品用途 · 目标规格
- ☐ 期望数量 · 上市时间
- ☐ 容器 · 标签 · 单品纸盒
- ☐ 销售国家 · 销售渠道

各阶段协商事项



看得见的制造能力， 持续的质量管理。

通过实际设备、生产工序与成品样品了解ISENSE。



01 配料设备



02 灌装工序



03 生产线



04 输送设备



05 灌装与旋盖设备



06 成品样品

认证证书及检测文件请见第03页。

品牌的下一款产品，
与ISENSE携手打造。

Let's make it happen.



从创意到成品。

ISENSE

胶粘剂配方 • OEM/ODM制造

韩国京畿道广州市
Yeolmi-gil 187

联系人 LIM JUN TAEK

电话 031 763 9147

传真 031 764 9147

电子邮箱 isense1175@naver.com

网站 isense.co.kr